


conjunto de montagem axial

EAMM-A-P5-28B-38AA

Código da peça: 8107710

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	1,1 Nm
Peso do produto	59 g
Código da interface do atuador	P5-28B
Código da interface do motor in	38AA
Observações sobre material	Conforme RoHS