

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-D60-90GA-120

Código da peça: 8107723

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	110
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	799 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,3 Nm
Torque transferível	9,5 Nm
Peso do produto	5.250 g
Código da interface do atuador	D60
Código da interface do motor in	90GA
Observações sobre material	Conforme RoHS