


Unidade de acionamento rotativo KDFP-DFPD

Código da peça: 8108611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Cremalheira/pinhão
Modo de operação	de dupla ação de simples ação
Dimensões do atuador elétrico	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Posição dos furos do flange	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Ângulo de rotação	90 deg
Temperatura ambiente	-50 ... 150 °C
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Pressão operacional	29 ... 116 psi
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	1 ... 100 kg
Observações sobre material	Conforme RoHS