

união rápida em L NPQE-L-Q12-S12-P10

Código da peça: 8113202

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	9,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	12,04 g
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 12 mm
Conexão pneumática 2	Diâmetro luva de encaixe 12 mm
Cor do anel de solda	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável