

clipe de retenção NPAP-QE-S-Q6-P10

Código da peça: 8113229

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	0,07 g
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS