

# clipe de retenção NPAP-QE-S-Q8-P10

Código da peça: 8113230

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor  |
|--|--|
| Tamanho da embalagem                                 | 10   |
| Posição de instalação                                | Nos dois lados   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | -0,095 ... 0,8 MPa   |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 8 bar  |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | -13,775 ... 116 psi  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa   |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-Zona III   |
| Classe "clean room"                                  | Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas.<br>Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente. |
| Temperatura ambiente                                 | -5 ... 60 °C   |
| Peso do produto                                      | 0,11 g   |
| Conexão pneumática                                   | para tubos com diâmetro externo de 8 mm  |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS  |