


# mordças DHAS-GG-B18-16-A1

Código da peça: 8119108

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	16 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	para placas de microtitulação
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	24,4 g
Tipo de fixação	com rosca fêmea M3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos mordentes	Aço alta liga, inoxidável
Material do pino de fixação cilíndrico	Aço para molas