


base de conexão VABS-C12-6-B-M3

Código da peça: 8122793

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão inferior
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 7 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Tamanho máx. da partícula: 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	13,5 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M3
Conexão pneumática 3	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio