


base de conexão VABM-C12-6M-M5-M3-10

Código da peça: 8122794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão inferior
Número máximo de posições de válvula	10
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 7 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Tamanho máx. da partícula: 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	49,5 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M3
Conexão pneumática 3	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio