


sub-base VABS-K2-10B-16-U14-P

Código da peça: 8122826

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	10
Diâmetro nominal	1,6 mm
Conexão para fluidos	Rosca fêmea 1/4-28 UNF-2B
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão inferior
Número máximo de posições de válvula	1
Sentido do fluxo	não reversível
Meio operacional	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio operacional e do piloto	Observar resistência dos materiais que entram em contato com o meio
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Torque máximo, fixação da válvula	0,2 Nm
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	PEEK