


## sub-base VABS-K2-10S-16-M6-P

Código da peça: 8122827

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	10
Diâmetro nominal	1,6 mm
Conexão para fluidos	Rosca interna M6
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão lateral
Número máximo de posições de válvula	1
Sentido do fluxo	não reversível
Meio operacional	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio operacional e do piloto	Observar resistência dos materiais que entram em contato com o meio
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Torque máximo, fixação da válvula	0,2 Nm
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	PEEK