


# cabo de conexão

## NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Código da peça: 8122832

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	1
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	2 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo Saída de comutação
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões HP
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Push-Pull com trava contra puxões involuntários
Conexão elétrica 2, função	Alimentação de tensão Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 fios
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Blindagem	não
Observação sobre a operação	Operar apenas com redução externa de potência
Comprimento do cabo	0,3 m
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	$\geq 11$ mm
Diâmetro do cabo	0,96 mm
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material do corpo	PEEK
Cor do corpo	cinza
Material do isolamento	PVC