


placa de controle DADG-FM-VDE1G18

Código da peça: 8131546

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque máximo	9 Nm
Peso do produto	227 g
Tipo de fixação	Montagem direta por roscas em cabeçote traseiro
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço alta liga, inoxidável
Material do corpo	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Latão niquelado