

# acoplamento EAMC-67-80-25-40-U

Código da peça: 8134948

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	25 mm
Diâmetro fixação 2	40 mm
Dimensões	67
Comprimento nominal	80 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	326 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	150 Nm
Peso do produto	480 g
Observações sobre material	Conforme RoHS