

indicador de posição SASF-S3-B-F-A20

Código da peça: 8140396

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 180 deg
Conexão para posicionador e sensor de posição corresponde à norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 1
Dimensões L x C x A	Ø 40 x 32
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	24 g
Tipo de fixação	Segundo VDI/VDE 3845
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do espaçador	PP
Material do corpo	PP Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável