

redução EMGA-40-P-G20-EAS-40

Código da peça: 8141731

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-----------------------------------|
| Tamanho do flange da redução | 40 mm |
| Tamanho do flange do motor | 40 mm |
| Folga de torção | 0,31 deg |
| Tipo de engrenagem | Conjunto de engrenagem planetária |
| Relação de transmissão | 20:1 |
| Máx. velocidade de acionamento | 18.000 1/min |
| Temperatura operacional da engrenagem | -25 ... 90 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de proteção | IP54 |
| Torque contínuo de saída | 20 Nm |
| Momento de inércia do câmbio | 0,018 kgcm ² |
| Máx. torque de saída | 32 Nm |
| Máx. eficiência | 96 % |
| Resistência à torção | 1 Nm/arcmin |
| Peso do produto | 450 g |
| Interface da redução, eixo de saída | 40G |
| Interface da redução, eixo de acionamento | 40P |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |