


redução EMGA-40-A-G8-40P

Código da peça: 8141732

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho do flange do motor	40 mm
Folga de torção	0,35 deg
Tipo de engrenagem	Redutor angular
Relação de transmissão	8:1
Máx. velocidade de acionamento	18.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	6 Nm
Momento de inércia do câmbio	0,032 kgcm ²
Máx. torque de saída	10 Nm
Máx. eficiência	92 %
Resistência à torção	0,7 Nm/arcmin
Peso do produto	500 g
Interface da redução, eixo de saída	40G
Interface da redução, eixo de acionamento	40P
Observações sobre material	Conforme RoHS