


Fixação de mordente EHA-G1-B18-16-GGA1

Código da peça: 8146633

Novo

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	16
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Horizontal gripper mounting
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	100 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço alta liga Aço alta liga, inoxidável
Material do suporte	Aço alta liga, inoxidável
Material dos elementos centralizadores	Aço alta liga