


unidade de alimentação CACN-11A-7-20-G2

Código da peça: 8149585

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	96 mm
Altura	130 mm
Comprimento	179 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Trifásico
Corrente de entrada	1,7 - 2,1 A
Tensão de saída nominal c.c.	48 V
Corrente da saída nominal	20 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	400 ... 500 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	25 ms
Freqüência da rede	45 ... 65 Hz
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95 %
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	2.500 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Conforme RoHS