


# bujão NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Código da peça: 8151589

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 75 °C
Classe de proteção	IP66 IP68
Observação sobre grau de proteção:	IP68 a 5 bar durante 30 minutos
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 2G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex eb IIC Gb
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tb IIIC Db
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX) conforme EU-RoHS-RL
Dimensões	M20x1,5
Cor	preto
Informação de materiais do cabo de conexão	PA
Material das vedações	EPDM
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS