

# conjunto de conexão DADG-AK-G8-25-40

Código da peça: 8152399

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Curso	40 mm
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Pressão operacional	14,5 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	5 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 10 %
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	3 Nm
Peso do produto	46,1 g
Conexão pneumática	G1/8
Material do adaptador	Resina epoxi
Material das vedações	FPM
Material dos parafusos	Aço revestido