


tubo flexível PUN-H-F-14X2-RT

Código da peça: 8153416

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro externo | 14 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 78 mm |
| Diâmetro interno | 9,8 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 39 mm |
| Instruções de uso | Tubo flexível sem impressão TPE-U Ether basiert |
| Propriedades do tubo flexível | Suitable for energy chains |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 6 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 87 psi |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -13,775 ... 145 psi |
| Observação sobre pressão de trabalho | Água: pressão operacional dependente da temperatura, ver diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60 °C |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--] Água (estado líquido, livre de gelo) |
| Material à prova de fogo | UL94 HB |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe "clean room" | Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente. |
| Apropriado para indústria de alimentos | Veja declaração de conformidade |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,0911 kg/m |
| Conexão pneumática | para conexão para tubos com diâmetro externo de 14mm |
| Cor | vermelho |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |