

Suporte de montagem
DHAS-MA-B24-120
Número de referência: 8154065

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	120
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	10 oC...50 oC
Peso do produto	85 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Aço inoxidável de liga alta