


unidade de indicação e controle CDPX-X-B-W-4

Código da peça: 8155213

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	147 mm
Profundidade de montagem	29 mm
Altura	107 mm
Comprimento	34 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Relógio de tempo real	sim
Protocolos de CLP suportados	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desvio relógio de tempo real	< 100 ppm a 25°C
Número de cores	64 M
Indicador	com iluminação de fundo
Tipo de indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	4,3"
Bateria de backup	Supercapacitor
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 32 V
Resolução do display	480x272 pixels
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,25 A
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP20 IP66
Observação sobre grau de proteção:	IP20 parte traseira IP66 parte dianteira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	para montagem vertical
Peso do produto	400 g
Interface CLP	RS485
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	Designer Studio
Dados CPU	256 MB RAM