

# unidade de indicação e controle CDPX-X-E2-W-7-EX2

Código da peça: 8155220

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	195 mm
Profundidade de montagem	17 mm
Altura	132 mm
Comprimento	34 mm
Espessura máx. painel frontal	17 mm
Relógio de tempo real	sim
Protocolos de CLP suportados	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desvio relógio de tempo real	< 100 ppm a 25°C
Número de cores	16 M
Indicador	com iluminação de fundo
Tipo de indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	7"
Bateria de backup	Bateria de lítio, recarregável
Resolução do display	1025x600 pixels
Consumo elétrico	12 W
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-30 ... 80 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	para montagem vertical
Peso do produto	700 g
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Interface VESA
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	Designer Studio
Dados CPU	1 GB RAM