


Adaptador VESA CAFM-D4-VE

Código da peça: 8155224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C
Peso do produto	445 g
Tipo de fixação	Aparafusado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável