

Ponta de pipeta descartável DHAP-20-TA1FS-P960R

Número de referência: 8160285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	20 µl
Tamanho da embalagem	960
Construção	Recolha de pontas de pipeta para pontas de pipeta de utilização única de 20...1000 µl da Festo
Tipo de recipiente	Rack
Filtro	Sim
Biocarga	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: livre ADN: < 32 pg de ADN humano DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ unidades Kunitz/µl Endotoxina: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ unidades Kunitz/µl
Esterilidade	SAL 1E-6, pré-esterilizado
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	5 oC...40 oC
Nota sobre a temperatura de armazenamento	a curto prazo para transporte em embalagem de -25 a 55 °C
Humidade relativa	10 - 90% Não condensante
Condições ambientais	Pressão atmosférica de 80...106 kPa
Temperatura ambiente	5 oC...40 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material ponta da pipeta	PP