


garfo CRSG-M4

Código da peça: 8165295
Novo

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M4
Com base na norma padrão	ISO 8140
Conforme norma	DIN 71752
Conexão roscada	Rosca interna M4
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	8 g
Material do garfo da haste	Aço alta liga
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço alta liga
Material da porca	Aço alta liga
Material da trava	Aço alta liga