

tubo flexível PUN-H-SF-4X0,85-BL

Código da peça: 8174912

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro externo | 4 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 12 mm |
| Diâmetro interno | 2,3 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 7 mm |
| Instruções de uso | TPE-U Ether basiert |
| Propriedades do tubo flexível | Suitable for energy chains |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 6 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 87 psi |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -0,095 ... 1,3 MPa |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 13 bar |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -13,775 ... 188,5 psi |
| Observação sobre pressão de trabalho | Água: pressão operacional dependente da temperatura, ver diagrama, máx. 0,7 MPa a 0 - 60 °C |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] Água (estado líquido, livre de gelo) |
| Material à prova de fogo | UL94 HB |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe "clean room" | Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente. |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | -35 ... 80 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,01 kg/m |
| Conexão pneumática | para conexão para tubos com diâmetro externo de 4mm |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | D 54 +/-3 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |