

unidade de tratamento de ar MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Código da peça: 8176527

Novo

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de operação Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Vazão normal de exaustão 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Vazão nominal padrão | 4.750 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Compatibilidade com óleo éster inexistente |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1a |
| Temperatura de armazenamento | -5 ... 50 °C |
| Temperatura do meio | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 1.250 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com cantoneira de fixação com acessórios Opcional: |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |