

# Proteção de exaustão VABD-D3-L-GN12

Código da peça: 8177961

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0 ... 1,2 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-50 ... 60 °C
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	aparafusável com rosca externa
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do bujão de purga	HP PA 12