


# manômetro PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA

Código da peça: 8178623

Novo

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor                            |
|---|----------------------------------|
| Faixa de indicação                            | 0 ... 0,4 MPa                    |
| Conforme norma                                | EN 837-1                         |
| Dimensão nominal do manômetro                 | 40                               |
| Princípio construtivo                         | Manômetro do tubo de Bourdon     |
| Tipo de fixação                               | Montagem na tubulação            |
| Meio operacional                              | Gases inertes<br>Fluidos neutros |
| Pressão de operação Mpa                       | 0 ... 0,4 MPa                    |
| Pressão de trabalho                           | 0 ... 4 bar                      |
| Pressão operacional                           | 0 ... 58 psi                     |
| Fator de carga alternada                      | 0,66                             |
| Classe da precisão de medidas                 | 1,6                              |
| Classe de proteção                            | IP43                             |
| Temperatura de armazenamento                  | -40 ... 70 °C                    |
| Temperatura do meio                           | -20 ... 60 °C                    |
| Temperatura ambiente                          | -20 ... 60 °C                    |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS                    |
| Posição de conexão                            | lado traseiro central            |
| Conexão pneumática                            | R1/8                             |
| Materiais em contato com meio                 | Latão                            |
| Material do bujão roscado                     | Latão                            |
| Material do corpo                             | ABS                              |
| Material do visor                             | PS                               |
| Cor do corpo                                  | preto                            |
| Peso do produto                               | 60 g                             |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem acetileno<br>Sem oxigênio    |
| Escala  | Escala simples                   |