


Placa de ligação VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Número de referência: 8191789

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	1 2
Dimensão da largura	19.05 mm
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Função integrada	Com módulo do coletor elétrico
Direção de fluxo	Reversível
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-S
Adequabilidade para vácuo	sim
Dimensões L x C x A	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Nível de contaminação	2
Certificado	Marca RCM
Marca KC	KC-EMV
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	5 - 95%
Nível de proteção	IP65
Categoria de sobretensão	II
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Altura de trabalho nominal	< 3000 m NHN
Peso do produto	56.3 g
Controlo elétrico	Interface AP
Interface de comunicação, protocolo	AP
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de montagem	Tirante
Conexão pneumática 1	para cartucho de 15 mm
Conexão pneumática 5	para cartucho de 15 mm

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Reforçado com PA
Material de vedações	NBR
Material do clipe	Aço inoxidável de liga alta