

Fixação para perfil EAHF-E24-60-P-D6

Número de referência: 8197130

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Peso do produto	133 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço