


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L48-60P

Cód. do item: 8197450

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	41 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	14.5 kgmm²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	279 g
Código da interface do atuador	L48
Código da interface motor In	60P 60PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS