


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-S48-80P

Cód. do item: 8197480

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	72 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	590 g
Código da interface do atuador	S48
Código da interface motor In	80P 80PA 80RA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS