

Tampa da mordada
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU
Cód. do item: 8203480

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Diâmetro mínimo de agarramento	30 mm
Diâmetro máximo de agarramento	55 mm
Curso de trabalho	0 mm...55 mm
Número de mordadas da garra	2
Formato	Para garra
Estrutura	ajuste de forma acoplado por fricção
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	68 g
Cor	azul
Dureza Shore	A 40 +5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do dedo da garra	VMQ (silicone), metal detectável