

Tampa da mordaca
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU
Cód. do item: 8203485

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Diâmetro mínimo de agarramento	55 mm
Diâmetro máximo de agarramento	80 mm
Curso de trabalho	20 mm...90 mm
Número de mordacas da garra	3
Formato	Para garra
Estrutura	ajuste de forma acoplado por fricção
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	114 g
Cor	azul
Dureza Shore	A 40 +5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do dedo da garra	VMQ (silicone), metal detectável