


Guia FEN-25-250-KF

Cód. do item: 8204040

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Curso	250 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força máx. Fy	520 N
Força máxima Fy estática	830 N
Força máx. Fz	520 N
Força máxima Fz estática	830 N
Torque máximo Mx	15 Nm
Torque máximo Mx estático	24 Nm
Torque máximo My	20 Nm
Torque máximo My estático	31 Nm
Torque máx. Mz	20 Nm
Torque máx. Mz estático	31 Nm
Força de deslocamento	15 N
Cargas móveis	569 g
Peso do produto	1113 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço temperado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio forjado anodizado