

# Guia **FENG-40-320-GF**

Cód. do item: 8204074

**FESTO**



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tamanho                        | 40                                       |
| Curso                          | 320 mm                                   |
| Posição de instalação          | Indiferente                              |
| Guia                           | Guia deslizante                          |
| Estrutura                      | Guia                                     |
| Proteção contra explosão       | Observe as considerações na certificação |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-B2-L                           |
| Temperatura ambiente           | -20 oC...80 oC                           |
| Força de deslocamento          | 30 N                                     |
| Cargas móveis                  | 1774 g                                   |
| Peso do produto                | 3472 g                                   |
| Tipo de fixação                | Com rosca fêmea                          |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS                        |
| Material do elemento guia      | Aço de alta liga                         |
| Material corpo                 | Liga de alumínio forjado anodizado       |
| Material da placa de adaptação | Liga de alumínio forjado anodizado       |