


Garra flexível

HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Cód. do item: 8207884

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Curso de trabalho	30 mm...125 mm
Diâmetro mínimo de agarramento	80 mm
Diâmetro máximo de agarramento	110 mm
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Adaptivo
Número de mordidas da garra	4
Estrutura	ajuste de forma acoplado por fricção
Pressão operacional	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Pressão de ruptura da tampa	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Frequência de trabalho máx. garra	5 Hz
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Grau de proteção	IP69K
Força total de fixação	23 N
Peso do produto	632 g
Tipo de fixação	após ISO 9409-1-50-4-M6
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material adaptador	Reforçado com PA

Característica	Valor
Material dos parafusos	Aço inoxidável
Material do dedo da garra	VMQ (silicone), metal detectável
Material da tampa	Reforçado com PA
Cor	azul
Dureza Shore	A 40 +5