


Válvula de retenção para vácuo ISV-M5-F1A

Cód. do item: 8217206

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M5
Adequação do impulso de ejeção	8 MPa 8 bar
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vazão de sucção necessária a -0,5 bar	1 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	4 g
Tipo de fixação	Parafusável
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material corpo	Aço de alta liga