

Cilindro redondo DPRA-N-1 1/4"-3-U-N

Cód. do item: 8217861

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	3 in
Diâmetro do êmbolo	1 1/4"
Terminação da haste	7/16-20 UNF-2A
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Rosca da haste	Rosca macho
Estrutura	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Detecção de posição	sem
Proteção antigiro/guia	Haste redonda
Pressão operacional	9.99 psi...150 psi
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-40 oF...300 oF
Peso do produto	0.82 lb
Conexão pneumática	1/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga
Material da camisa do atuador	aço inoxidável de alta liga