

# Cartucho NPQX-D-PC15-T14-P10

Cód. do item: 8230012

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	4.5 mm
Profundidade de inserção da mangueira	11.93 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Horizontal
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2.15 g
Tipo de fixação	Com grampo de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho de 15 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 1/4"
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA