


**Cabo**  
**NEYM-F- -Q9**  
Cód. do item: 8242219

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                    | Valor                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso do produto                                   | 0.223 kg...6.69 kg                                                                                                    |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC           | 0 V...850 V                                                                                                           |
| Intervalo da tensão de serviço CA                 | 0 V...630 V                                                                                                           |
| Intensidade de corrente                           | 17.8 A                                                                                                                |
| Conexão do cabo de terra                          | não disponível                                                                                                        |
| Diâmetro do cabo                                  | 11.5 mm                                                                                                               |
| Estrutura do cabo                                 | $4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$ |
| Grau de proteção                                  | IP00                                                                                                                  |
| Temperatura ambiente                              | 90 oC                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | 90 oC                                                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                      | 70 oC                                                                                                                 |
| Conformidade LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                        |
| Indicação sobre os materiais                      | Conformidade RoHS                                                                                                     |
| Material da capa do cabo                          | TPE-E                                                                                                                 |
| Cor da capa do cabo                               | Cinza                                                                                                                 |