


# tubo metálico com revestimento em polímero PM-6

Código da peça: 9087

FESTO

Próprio para uso com conexões rápidas QS.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	25 mm
Diâmetro interno	5,2 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 30 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 ... 65 °C
Peso do produto por comprimento	0,032 kg/m
Cor	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Liga de alumínio PE