


articulação esférica SGS-M16

Código da peça: 9258

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante com esfera na haste do atuador, conforme DIN ISO 8139.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M16
Com base na norma padrão	ISO 12240-4
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	265 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel externo	Latão
Material do corpo	Aço galvanizado
Material do anel interno	Aço
Material da porca	Aço galvanizado