



# válvula seqüencial VD-3-PK-3

Código da peça: 9270

FESTO

com base de conexão 2n para tubo flexível com diâmetro nominal 3



## Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	100 l/min
Pressão de operação Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1,8 ... 8 bar
Diâmetro nominal	2,5 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	220 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS