

conexão passa-muro SCK-PK-6-KU

Código da peça: 9389

FESTO

[Versão de polímero.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,3 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Bulkhead
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 8 mm para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 8 mm para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca
Material da porca de união	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da porca	POM
Material do conector	POM