

adaptador AD-G1/8-1/8NPT-I

Código da peça: 9395

FESTO

um lado com rosca interna e o outro com rosca externa.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,95 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	6 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	7 Nm
Torque de aperto nominal	10,55 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	10,38 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Conexão pneumática 2	Rosca interna 1/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC
Material do corpo	Aço galvanizado